

**Garant**
**Utensile per foratura e tornitura "5 in 1" 1,5xD, destra, Ø DC: 11mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268463 11
GTIN	4045197470010
Classe articolo	21X

## Descrizione

### Esecuzione:

Con passaggio interno LR.  
Codolo cilindrico.

### Uso:

Tornitura in piano, tornitura cilindrica, foratura, tornitura longitudinale interna, svasatura.

### Nota:

- Scegliere raggi inserto più grandi possibili.
- Fare sempre uso del lubrorefrigerante durante la foratura (minimo 5 bar).

## Descrizione tecnica

Ø Codolo D <sub>s</sub>	16 mm
Ø Foratura Tolleranza D	0/+0,27 mm
Ø Nominale D	11 mm
Set di viti per inserti	269028 32
Inserto n. art. 268472 – 268496	WCHX 0602..
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	16,5 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 32

269028 32

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500