

Garant
TC. T 16T304, Tipo: HU7310


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260986 HU7310
GTIN	4045197671127
Classe articolo	21G

Descrizione

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	AM
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	N
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Tipo	HU7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	TCGT 16T304

Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura