



Mandrino portautensili forma AD, SK 30 corto, Ø di serraggio D1: 16mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 300050 16 |
| GTIN | 4045197674333 |
| Classe articolo | 32A |

Descrizione

Esecuzione:

Con foro per chip Balluff/RFID.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità d'equilibratura G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Sporgenza totale Dim. A | 63 mm |
| Ø Attacco D ₁ | 16 mm |
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 16 |
| Ø Esterno D | 48 mm |
| Adattatore | SK 30 corto |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma attacco | ISO 7388-1 |
| Forma | AD |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18000 min ⁻¹ |

| | |
|--|----------|
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Tipo di prodotto | Mandrino |

Accessori

| | |
|--|-----------|
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 30 | 308760 30 |
| Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 30 | 308610 30 |
| Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 30 | 308785 30 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 30 | 308765 30 |
| Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 16 mm | 309900 16 |