

**Inserto per tornitura VBMW 160404, CBN (5° / 7°)****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265778 M
GTIN	4045197818164
Classe articolo	22I

Descrizione**Esecuzione:**

- Esecuzione monouso.
- A 1 tagliente.

Nota:

Altri inserti, dimensioni e raggi disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Esecuzione del tagliente	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 200 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,2 mm/gir,
Tipo	BUX220
Profondità di taglio a_p	0,1 - 0,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	CBN
Codice ISO Inserto	VBMW 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Attributo del nome del prodotto	BUX220
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura