

**Garant****Utensile per foratura e tornitura "5 in 1" 2,25xD, destra, Ø DC: 11mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268467 11
GTIN	4045197470140
Classe articolo	21X

## Descrizione

### Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

Codolo cilindrico **con battuta**.

### Uso:

Tornitura in piano, tornitura cilindrica, foratura, tornitura longitudinale interna, svasatura.

### Nota:

- **Scegliere raggi inserto più grandi possibili.**
  - **Fare sempre uso del lubrorefrigerante durante la foratura (minimo 5 bar).**
- Si consiglia di non superare la profondità di 1,5xD nella foratura dal pieno di acciai da costruzione e acciai inossidabili a truciolo lungo.**

## Descrizione tecnica

Ø Nominale D	11 mm
Set di viti per inserti	269028 32
Inserto n. art. 268472 – 268496	WCHX 0602..
Ø Foratura Tolleranza D	0/+0,27 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	16 mm
Lunghezza codolo L <sub>s</sub>	45 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	24,75 mm
Ø d <sub>2</sub>	20 mm

Sporgenza totale L <sub>A</sub>	32 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Set di viti per inserti Modello 32	269028 32
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500