

Garant**WCHX 05T102, Modello: SM**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268476 SM
GTIN	4045197470423
Classe articolo	21K

Descrizione

Per:

Utensile portapunte n. art. 268463 – 268468, Dim. 10.

Adatto per \varnothing utensile D_c : 10 mm

Tipo: HB7120

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 110 - 220 m/minVelocità di taglio v_c applicazione secondaria: 110 - 140 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego secondario	M
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	110 - 140 m/min
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 220 m/min
Modello	SM
Tipo	HB7120
Materiale da taglio	HM

Codice ISO Inserto	WCHX 05T102
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Adatto per \varnothing utensile D _c	10 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura