

Garant**Utensile per foratura e tornitura "5 in 1" 2,25xD, destra, Ø DC: 15mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 268467 15 |
| GTIN | 4045197470157 |
| Classe articolo | 21X |

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

Codolo cilindrico **con battuta**.

Uso:

Tornitura in piano, tornitura cilindrica, foratura, tornitura longitudinale interna, svasatura.

Nota:

- **Scegliere raggi inserto più grandi possibili.**
 - **Fare sempre uso del lubrorefrigerante durante la foratura (minimo 5 bar).**
- Si consiglia di non superare la profondità di 1,5xD nella foratura dal pieno di acciai da costruzione e acciai inossidabili a truciolo lungo.**

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Ø Nominale D | 15 mm |
| Ø Codolo D _s | 20 mm |
| Inserto n. art. 268472 – 268496 | WCHX 0703.. |
| Ø Foratura Tolleranza D | 0/+0,27 mm |
| Set di viti per inserti | 269028 33 |
| Lunghezza codolo L _s | 50 mm |
| Lunghezza utile L ₁ | 33,75 mm |
| Ø d ₂ | 25 mm |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Sporgenza totale L _A | 43 mm |
| Tipo di impiego | destra |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |

Accessori

| | |
|---|------------|
| Set di viti per inserti Modello 33 | 269028 33 |
| Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm | 659957 500 |