

**Garant**
**Utensile per foratura e tornitura "5 in 1" 2,25xD, sinistra, Ø DC: 20mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268468 20
GTIN	4045197470256
Classe articolo	21X

## Descrizione

### Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

Codolo cilindrico **con battuta**.

### Uso:

Tornitura in piano, tornitura cilindrica, foratura, tornitura longitudinale interna, svasatura.

### Nota:

- Scegliere raggi inserto più grandi possibili.
- Fare sempre uso del lubrorefrigerante durante la foratura (minimo 5 bar).

**Si consiglia di non superare la profondità di 1,5xD nella foratura dal pieno di acciai da costruzione e acciai inossidabili a truciolo lungo.**

## Descrizione tecnica

Ø Codolo D <sub>s</sub>	25 mm
Inserto n. art. 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Ø Foratura Tolleranza D	0/+0,33 mm
Ø Nominale D	20 mm
Set di viti per inserti	269028 35
Lunghezza codolo L <sub>s</sub>	56 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	45 mm
Ø d <sub>2</sub>	32 mm

Sporgenza totale L <sub>A</sub>	56 mm
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 35	269028 35
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500