

Garant**Utensile per foratura e tornitura "5 in 1" 2,25xD, destra, Ø DC: 18mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268467 18
GTIN	4045197470164
Classe articolo	21X

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

Codolo cilindrico **con battuta**.**Uso:**

Tornitura in piano, tornitura cilindrica, foratura, tornitura longitudinale interna, svasatura.

Nota:

- **Scegliere raggi inserto più grandi possibili.**
 - **Fare sempre uso del lubrorefrigerante durante la foratura (minimo 5 bar).**
- Si consiglia di non superare la profondità di 1,5xD nella foratura dal pieno di acciai da costruzione e acciai inossidabili a truciolo lungo.**

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 34
Ø Codolo D _s	25 mm
Inserto n. art. 268472 – 268496	WCHX 0903..
Ø Nominale D	18 mm
Ø Foratura Tolleranza D	0/+0,33 mm
Lunghezza codolo L _s	56 mm
Lunghezza utile L ₁	40,5 mm
Ø d ₂	32 mm

Sporgenza totale L _A	53 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti Modello 34	269028 34
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500