



### Trapano piatto lungo per foratura a flusso (senza colletto) Inox (formato convenienza), 5 pezzi



#### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG0758 M10    |
| GTIN            | 4069515043120 |
| Classe articolo | GGN           |

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.

Punta piatta per foratura a flusso (senza colletto) per l'utilizzo in materiali inossidabili, **come n.art. 080758.**

Standard o lunga; con o senza colletto.

##### Uso:

Specifica per acciai inossidabili.

##### Per:

Pinze di serraggio HOLEX ER n.art. 308964, chiave ER n.art. 309680, maschi a rullare HOLEX n.art. 139130 o n.art. 139180 e supporto HOLEX M-Drill n.art. 080750.

#### Descrizione tecnica

|           |        |
|-----------|--------|
| Ø Gambo   | 10 mm  |
| Ø Preforo | 9,3 mm |

## Scheda tecnica

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Potenza raccomandata   | 1,7 kW                 |
| Velocità consigliata   | 2100 min <sup>-1</sup> |
| Spessore del materiale | 0,7 - 3 mm             |
| Contenuto              | 5" pz.                 |
| Tipo di prodotto       | Flow Drills            |

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG0758 M10