

Garant
Utensile per foratura e tornitura "5 in 1" 1,5xD, destra, Ø DC: 26mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268463 26
GTIN	4045197470065
Classe articolo	21X

Descrizione
Esecuzione:

Con passaggio interno LR.
Codolo cilindrico.

Uso:

Tornitura in piano, tornitura cilindrica, foratura, tornitura longitudinale interna, svasatura.

Nota:

- Scegliere raggi inserto più grandi possibili.
- Fare sempre uso del lubrorefrigerante durante la foratura (minimo 5 bar).

Descrizione tecnica

Inserto n. art. 268472 – 268496	WCHX 1305..
Ø Nominale D	26 mm
Ø Foratura Tolleranza D	0/+0,33 mm
Set di viti per inserti	269028 36
Ø Codolo D _s	32 mm
Lunghezza utile L ₁	39 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 36	269028 36
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600