

Garant
SCMT 09T308, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260744 HB7120-1
GTIN	4045197818263
Classe articolo	21G

Descrizione

SCMT 09T308 HB7120-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm
 Tipo: HB7120-1
 Rompitrucioli: VS
 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 290 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	VS
Tipo	HB7120-1
Impiego principale	M
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura