

Garant
SC.T 09T304, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260762 HB7120-1
GTIN	4045197818294
Classe articolo	21G

Descrizione

SC.T 09T304 HB7120-1 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Rompitrucioli	VM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo

Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura