

Garant
SC.T 120404, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 260765 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197818614 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

SC.T 120404 HB7120-1 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------------|
| Avanzamento f | 0,1 - 0,4 mm/gir, |
| Tipo | HB7120-1 |
| Impiego principale | M |
| Condizione di taglio | continuo |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 80 - 260 m/min |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Rompitrucioli | VM |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Insetto | SCMT 120404 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Tolleranza | M |
| Tipo di prodotto | Insetto per tornitura |