


**Garant****Formato convenienza Punta elicoidali rivestite TiAlN HSS-E, 10 pezzi****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG1117 2,8    |
| GTIN            | 4069515043502 |
| Classe articolo | GGN           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Punta ad alte prestazioni per una resa eccellente. Fori precisi grazie all'affilatura a croce ottimizzata e a un'affilatura a 4 spoglie. Lo speciale profilo di scanalatura consente di ridurre sensibilmente le forze di taglio.

**Come n. art. 114580.**

**Raccomandazioni:****Profondità di foratura massima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Descrizione tecnica**

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Angolo di affilatura                             | 118 grado    |
| Profondità di foratura massima consigliata $L_2$ | 28,8 mm      |
| Lunghezza complessiva L                          | 61 mm        |
| Tolleranza $\varnothing$ nominale                | h8           |
| Avanzamento f in INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>    | 0,02 mm/gir, |
| $\varnothing$ Codolo $D_s$                       | 2,8 mm       |
| Numero taglienti Z                               | 2            |

## Scheda tecnica

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Ø Nominale D <sub>c</sub>                         | 2,8 mm            |
| Lunghezza scanalatura per trucioli L <sub>c</sub> | 33 mm             |
| Contenuto                                         | 10                |
| Norma                                             | DIN 338           |
| Codolo                                            | codolo cilindrico |
| Rivestimento                                      | TiAlN             |
| Materiale da taglio                               | HSS E             |
| Angolo dell'elica                                 | 35 grado          |
| Passaggio interno per LR                          | no                |
| Colore collarino                                  | verde             |
| Tipo di prodotto                                  | Punta elicoidale  |

### Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio, plastiche             | limitatamente adatta | 75 m/min       | N          |
| Alluminio (a truciolo corto)     | limitatamente adatta | 65 m/min       | N          |
| Alluminio > 10% Si               | limitatamente adatta | 60 m/min       | N          |
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>  | idonea               | 50 m/min       | P          |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>  | idonea               | 40 m/min       | P          |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idonea               | 35 m/min       | P          |
| Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup> | idonea               | 16 m/min       | P          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>     | idonea               | 17 m/min       | M          |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>     | limitatamente adatta | 13 m/min       | M          |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>       | limitatamente adatta | 8 m/min        | S          |
| GG(G)                            | idonea               | 40 m/min       | K          |
| CuZn                             | idonea               | 50 m/min       | N          |
| Uni                              | idonea               |                |            |
| Olio                             | idonea               |                |            |

a umido max.

**Prodotti correlati**

idonea

No Shop URL available for: GG1117 2,8