

Garant**SC.T 120408, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260766 HB7120-1
GTIN	4045197818621
Classe articolo	21G

Descrizione

SC.T 120408 HB7120-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,4 mm/gir,

Descrizione tecnica

Tipo	HB7120-1
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompitrucioli	VM
Condizione di taglio	continuo

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura