

Garant**Chiave combinata, Apertura chiave: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG6036 10
GTIN	4069515050562
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Con corpo profilato ottimizzato per garantire una buona presa ed effettuare i lavori in modo ergonomico. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo **HT-Drive**.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

5 chiavi combinate n. art. 613600 10.

Nota:

HT-Drive – il profilo straordinariamente preciso.

Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

Descrizione tecnica

Altezza bocca massima h1	5 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza massima anello h _{2 max}	9 mm
Lunghezza chiave L	125 mm

Scheda tecnica

Apertura	10 mm
Norma	ISO 3318
Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 7738
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	opaco cromato
Tipo di prodotto	Chiave
USP1	5 chiavi combinate

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG6036 10