

**Garant**
**TCMT 110204, Tipo: HB7120-1**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260952 HB7120-1
GTIN	4045197818706
Classe articolo	21G

**Descrizione**

TCMT 110204 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitruccioli: VS

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 90 - 290 m/min

**Descrizione tecnica**

Rompitruccioli	VS
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	M
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 290 m/min
Tipo	HB7120-1
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TCMT 110204
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura