

**Garant**
**TC. T 16T304, Tipo: HB7120-1**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260986 HB7120-1
GTIN	4045197818768
Classe articolo	21G

## Descrizione

TC. T 16T304 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 260 m/min

## Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 260 m/min
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rompitrucioli	VM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7120-1
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	TCMT 16T304
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura