

Garant
VBMT 160408, Tipo: HB7120-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261154 HB7120-1
GTIN	4045197818829
Classe articolo	21G

Descrizione

VBMT 160408 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitruccioli: VS

 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 290 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7120-1
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 m/min
Rompitruccioli	VS
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura