

**Garant**
**CC. T 120408, Tipo: HB7140-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260160 HB7140-1
GTIN	4045197819079
Classe articolo	21G

### Descrizione

CC. T 120408 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 230 m/min

### Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 230 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	M
Rompitrucioli	VM
Tipo	HB7140-1
Raggio di curvatura	0,8 mm

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura