

Garant
DC. T 070202, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260449 HB7140-1
GTIN	4045197819130
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 070202 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompitrucioli	VM

Tipo	HB7140-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura