

Garant
DC. T 11T302, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 260458 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197819154 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

DC. T 11T302 HB7140-1 Tipo: HB7140-1
 Rompitruccioli: VM
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Tipo | HB7140-1 |
| Raggio di curvatura | 0,2 mm |
| Impiego principale | M |
| Avanzamento f | 0,1 - 0,3 mm/gir, |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 60 - 230 m/min |
| Rompitruccioli | VM |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | DCMT 11T302 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Tolleranza | M |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |