



Pacchetto speciale 5x pinza universale al vanadio, lucido, con manici in bimatetiale



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG6010 160
GTIN	4069515045186
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), anche per filo armonico.

Pinza in esecuzione lucida, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Fornitura:

5x pinza universale n. art. 702995 dim. 160.

Descrizione tecnica

Valori di taglio: filo duro fino a Ø	2 mm
Lunghezza complessiva	160 mm
Valori di taglio: filo armonico fino a Ø	1,5 mm
Norma	DIN ISO 5746
Caratteristica ganasce	dentatura interna

Scheda tecnica

Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), corpo della pinza forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	lucido
Antiscintilla	no
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione
USP1	5× pinza universale in vanadio, lucidata, con manici in bicomponente

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG6010 160