

Garant
SCMT 09T308, Tipo: HB7140-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260744 HB7140-1
GTIN	4045197819215
Classe articolo	21G

Descrizione

SCMT 09T308 HB7140-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	VS
Tipo	HB7140-1

Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura