

**VBMT 110304, Tipo: CA510****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261174 CA510
GTIN	4960664699797
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 450 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Rompitrucioli	HQ
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura