


VBMT 110304, Tipo: CA525

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261174 CA525
GTIN	4960664682492
Classe articolo	25E

Descrizione

VBMT 110304 CA525 Tipo: CA525
 Rompitrucioli: HQ
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mm
 Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	HQ
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 330 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm

Tipo	CA525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura