

Garant
SC.T 09T304, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260762 HB7140-1
GTIN	4045197819246
Classe articolo	21G

Descrizione

SC.T 09T304 HB7140-1 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Descrizione tecnica

Tipo	HB7140-1
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	VM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura