

**Garant**
**TCMT 110208, Tipo: HB7140-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260954 HB7140-1
GTIN	4045197819307
Classe articolo	21G

### Descrizione

TCMT 110208 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitruccioli: VS

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 260 m/min

### Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Tipo	HB7140-1
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 260 m/min
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitruccioli	VS
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TCMT 110208
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura