

**Garant**

**Micro-inserto di filettatura interno destro, profilo completo 60°, L1 = 16 mm,  
Ø Dmin. / Passo: 4,8/1 mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270400 4,8/1
GTIN	4045197467430
Classe articolo	21I

**Descrizione****Uso:**

Per portalame n. art. 270200 – 270204.

**Descrizione tecnica**

Avanzamento minimo $h_{min}$	0,58 mm
Distanza punta-centro $L_3$	1,9 mm
Ø Minimo $D_{min}$	4,8 mm
Classe di tolleranza	DIN 13 6H
Distanza punta filettata-lato frontale Y	0,7 mm
Ø Codolo d	4 mm
Serie	Micro
Sporgenza totale $L_1$	16 mm
Attributo del nome del prodotto	$L_1 = 16$ mm
Angolo di filetto	60 grado
Tipo di filettatura	M
Tipo di filettatura	MF
Tipo di prodotto	Inserto di filettatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	150 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	30 m/min	S
GG(G)	idoneo	90 m/min	K
CuZn	idoneo	150 m/min	N
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		