

**Garant****Inserto di tornitura e smussatura a 45° interno destro, L1 = 15 mm, Ø Dmin.: 5,2 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270396 5,2
GTIN	4045197588746
Classe articolo	211

**Descrizione**

Inserto di tornitura e smussatura a 45° interno destro 5,2 mmØ codolo d: 5 mm

Distanza punta-centro L<sub>3</sub>: 2,45 mm

Profondità di taglio cave t<sub>max.</sub>: 0,95 mm

Raggio R: 0,2 mm

**Descrizione tecnica**

Distanza punta-centro L <sub>3</sub>	2,45 mm
Ø codolo d	5 mm
Ø minimo D <sub>min</sub>	5,2 mm
Profondità di taglio cave t <sub>max.</sub>	0,95 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	20 mm
Raggio R	0,2 mm
Attributo del nome del prodotto	L <sub>1</sub> = 15 mm