

Garant
TCMT 16T308, Tipo: HB7140-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260988 HB7140-1
GTIN	4045197819369
Classe articolo	21G

Descrizione

TCMT 16T308 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitruccioli: VM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Rompitruccioli	VM
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Impiego principale	M
Tipo	HB7140-1
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	TCMT 16T308
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura