

Garant
VBMT 160402, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261150 HB7140-1
GTIN	4045197819390
Classe articolo	21G

Descrizione

VBMT 160402 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VS

 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompitrucioli	VS
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm

Tipo	HB7140-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160402
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura