

**Garant**

**Micro-inserto di troncatura rotondo interno sinistro, L1 = 20 mm, Ø Dmin. / W: 5,2/2mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270342 5,2/2
GTIN	4045197468444
Classe articolo	211

**Descrizione****Uso:**

Per portalamo n. art. 270200 – 270204.

**Descrizione tecnica**

Distanza punta-centro L <sub>3</sub>	2,45 mm
Ø Codolo d	5 mm
Ø Minimo D <sub>min</sub>	5,2 mm
Profondità di taglio cave t <sub>max.</sub>	1 mm
Raggio R	1 mm
Serie	Micro
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	20 mm
Attributo del nome del prodotto	L <sub>1</sub> = 20 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

**Dati utente**

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	250 m/min	N

Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	200 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	30 m/min	S
GG(G)	idoneo	90 m/min	K
CuZn	idoneo	150 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
interrotto	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		