

Garant**VC.T 110302, Tipo: HB7140-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261364 HB7140-1
GTIN	4045197819451
Classe articolo	21G

Descrizione

VCMT 110302 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompitrucioli	VS
Tipo	HB7140-1
Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 110302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura