

Garant**Barra alesatrice per tornitura, sinistra, Ø codolo DS / larghezza gola w:
16/2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273791 16/2
GTIN	4045197525031
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità della superficie e la produttività.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	2 mm
Ø Preforatura minimo D_{\min}	23 mm
Spostamento centrale L_3	14,5 mm
t_{\max} . Lavorazione interna	6 mm
Vite	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Lunghezza complessiva L	180 mm
Sporgenza totale L_1 portainseriti arretrati	30 mm
Ø Codolo D_s	16 mm
Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9
Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25