

Garant**WCHX 10T304, Modello: SM****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268492 SM
GTIN	4045197470904
Classe articolo	21K

Descrizione**Per:**

Utensile portapunte n. art. 268463 – 268468, Dim. 20.

Adatto per \varnothing utensile D_c : 20 mm

Tipo: HB7120

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 110 - 220 m/minVelocità di taglio v_c applicazione secondaria: 110 - 140 m/min**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	110 - 140 m/min
Impiego secondario	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 220 m/min
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,2 mm
Modello	SM
Tipo	HB7120
Materiale da taglio	HM

Codice ISO Inserto	WCHX 10T304
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Adatto per \varnothing utensile D _c	20 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura