

**Flangia mandrino a cono corto DIN 55027, Ø d1 / Cono: 250/8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	317500 250/8
GTIN	4019208078724
Classe articolo	33R

Descrizione**Esecuzione:**

Lavorata completamente sul lato macchina, tornita in piano sul lato mandrino.

Uso:

Per il montaggio successivo di mandrino autocentrante con attacco cilindrico a norma DIN 6350 A. **I mandrini autocentranti con cono corto sono da preferire per la loro minore sporgenza.**

Portamandrino **DIN 55027** oppure ISO 702/III (uguale alla norma precedente **DIN 55022**) con prigionieri e dadi di spallamento.

Materiale:

Acciaio C45

Descrizione tecnica

Dimensione cono	8
Ø Esterno d ₁	250 mm
Ø Cono d ₂	139,735 mm
Spessore B	26 mm

Numero di viti prigioniere	4
Tipo di prodotto	Accessori per mandrini autocentranti