

**Flangia grezza per mandrino a spirale piana, Ø Esterno D: 92 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	317000 92
GTIN	4019208002941
Classe articolo	33R

Descrizione**Esecuzione:**

Getto accurato, non lavorato, sabbiato con abbondante sovrametallo.

Uso:

Fissaggio di **mandrini autocentranti con attacco cilindrico a norma DIN 6350 sulle corone dei mandrini DIN 800**. La flangia grezza deve essere lavorata e adattata al lato della macchina e del mandrino.

Materiale:

Ghisa grigia.

Per :

Mandrino a tre griffe n. art. 310100; 310500, mandrino a quattro griffe **n. art. 312000; 312500** e mandrino combinato autocentrante **n. art. 315630**.

per Ø mandrino: 80 mm

Giunto di Ø d₂: 56 mm

Ø foro d₃: 20 mm

Altezza h₁: 47 mm

Spessore della flangia h₂: 15 mm

Descrizione tecnica

Ø foro d_3	20 mm
Ø esterno D	92 mm
per Ø mandrino	80 mm
Giunto di Ø d_2	56 mm
Altezza h_1	47 mm
Spessore della flangia h_2	15 mm
Tipo di prodotto	Accessori per mandrini autocentranti