

EWS
Attacco per pinze serrapezzo ER VARIA, V3, per Dim. pinza ER: 20

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319801 20
GTIN	4045197317537
Classe articolo	33E

Descrizione
Vantaggi:

- **Cambio rapido mediante un solo punto di bloccaggio, quindi senza rischio di infortunio.**
- **Gli utensili da taglio sono già preimpostati sulla macchina.**
- **Struttura corta – bassi costi dei pezzi.**

Uso:

Prevalentemente per foratura e centratura.

Nota:

Coppia di serraggio massima per VX3 e VX4 a 5,7 Nm, ottenibile con chiave dinamometrica adatta n. art. 211750 Dim. 5,7. Coppia di serraggio massima per V3, V4 e V5 a 10 Nm. Non ruotare sopra la battuta allentando gli inserti.

Sporgenza totale Dim. A: 27 mm

Ø esterno D: 34 mm

Descrizione tecnica

per pinze di serraggio ER	20
Sporgenza totale Dim. A	27 mm
Ø esterno D	34 mm
Adattatore	V3

Tipo di prodotto

Mandrini a pinza