



## Testa di bloccaggio a cambio rapido, Modello: AA



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	318000 AA
GTIN	4045197315687
Classe articolo	36A

### Descrizione

**Uso:**

Posizionare la testina con superficie rettificata sul supporto della macchina e fissarla con la vite di serraggio del supporto. Il foro del disco di centraggio deve essere prima tornito internamente in modo adeguato. È consigliabile eseguire l'allineamento con un portautensili e relativo utensile per alesare. Una volta posizionati portautensile e utensile in asse, serrare la testa di bloccaggio dopo aver azzerato l'indicatore ad anello della impostazione dell'angolo di registro. Per torniture precise o sgrossature difficili è opportuno fissare il perno mediante 2 spine di registro. I fori sono già previsti.

**Fornitura:**

Inclusa 1 leva eccentrica per n. art. 318000, 1 chiave di serraggio n. art. 318100; 318200.

### Descrizione tecnica

Modello	AA
Larghezza	70 mm
Larghezza massimo della slitta SB	80 mm
Ø Foro della testa	13 mm
Sporgenza A massima	30 mm

Altezza utensile da tornio massimo	12 mm
Altezza	37 mm
Ø Foro della piastra di centraggio	10 mm
Potenza motrice massimo del tornio	1,104 kW
Tipo di prodotto	Portautensile

## Accessori

Portautensili per barra alesatrice a cambio rapido Modello AA	318200 AA
Portautensili per esterni a cambio rapido Modello AA12/50	318100 AA12/50