



Testa di bloccaggio a cambio rapido, Modello: A



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	318000 A
GTIN	4045197315694
Classe articolo	36A

Descrizione

Uso:

Posizionare la testina con superficie rettificata sul supporto della macchina e fissarla con la vite di serraggio del supporto. Il foro del disco di centraggio deve essere prima tornito internamente in modo adeguato. È consigliabile eseguire l'allineamento con un portautensili e relativo utensile per alesare. Una volta posizionati portautensile e utensile in asse, serrare la testa di bloccaggio dopo aver azzerato l'indicatore ad anello della impostazione dell'angolo di registro. Per torniture precise o sgrossature difficili è opportuno fissare il perno mediante 2 spine di registro. I fori sono già previsti.

Fornitura:

Inclusa 1 leva eccentrica per n. art. 318000, 1 chiave di serraggio n. art. 318100; 318200.

Descrizione tecnica

Altezza	54 mm
Sporgenza A massima	48 mm
Altezza utensile da tornio massimo	20 mm
Modello	A
Ø Foro della piastra di centraggio	10 mm

Ø Foro della testa	20 mm
Larghezza massimo della slitta SB	100 mm
Potenza motrice massimo del tornio	1,472 kW
Larghezza	100 mm
Tipo di prodotto	Portautensile

Accessori

Portautensili per barra alesatrice a cambio rapido Modello A	318200 A
Portautensili per esterni a cambio rapido Modello A16/75	318100 A16/75
Espansore completo Per testa del portautensili A	318150 A
Portautensili per esterni a cambio rapido Modello A20/90	318100 A20/90
Portautensili per troncatura a cambio rapido senza utensile Modello A	318600 A
Portautensili a cambio rapido con foro cilindrico Modello A	318300 A
Portautensili per esterni a cambio rapido Modello A16/90	318100 A16/90
Portautensili per esterni a cambio rapido Modello A20/75	318100 A20/75