



Testa di bloccaggio a cambio rapido, Modello: B



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	318000 B
GTIN	4045197315700
Classe articolo	36A

Descrizione

Uso:

Posizionare la testina con superficie rettificata sul supporto della macchina e fissarla con la vite di serraggio del supporto. Il foro del disco di centraggio deve essere prima tornito internamente in modo adeguato. È consigliabile eseguire l'allineamento con un portautensili e relativo utensile per alesare. Una volta posizionati portautensile e utensile in asse, serrare la testa di bloccaggio dopo aver azzerato l'indicatore ad anello della impostazione dell'angolo di registro. Per torniture precise o sgrossature difficili è opportuno fissare il perno mediante 2 spine di registro. I fori sono già previsti.

Fornitura:

Inclusa 1 leva eccentrica per n. art. 318000, 1 chiave di serraggio n. art. 318100; 318200.

Descrizione tecnica

Potenza motrice massimo del tornio	5,888 kW
Sporgenza A massima	71 mm
Altezza utensile da tornio massimo	32 mm
Larghezza	150 mm
Modello	B

Ø Foro della piastra di centraggio	16 mm
Altezza	75 mm
Ø Foro della testa	32 mm
Larghezza massimo della slitta SB	150 mm
Tipo di prodotto	Portautensile

Accessori

Portautensili per esterni a cambio rapido Modello B32/120	318100 B32/120
Portautensili per esterni a cambio rapido Modello B25/140	318100 B25/140
Portautensili per troncatura a cambio rapido senza utensile Modello B	318600 B
Portautensili a cambio rapido con foro cilindrico Modello B	318300 B
Portautensili per esterni a cambio rapido Modello B32/140	318100 B32/140
Portautensili per esterni a cambio rapido Modello B25/120	318100 B25/120
Espansore completo Per testa del portautensili B	318150 B
Portautensili per barra alesatrice a cambio rapido Modello B	318200 B