



Testa di bloccaggio a cambio rapido, Modello: C



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	318000 C
GTIN	4045197315717
Classe articolo	36A

Descrizione

Uso:

Posizionare la testina con superficie rettificata sul supporto della macchina e fissarla con la vite di serraggio del supporto. Il foro del disco di centraggio deve essere prima tornito internamente in modo adeguato. È consigliabile eseguire l'allineamento con un portautensili e relativo utensile per alesare. Una volta posizionati portautensile e utensile in asse, serrare la testa di bloccaggio dopo aver azzerato l'indicatore ad anello della impostazione dell'angolo di registro. Per torniture precise o sgrossature difficili è opportuno fissare il perno mediante 2 spine di registro. I fori sono già previsti.

Fornitura:

Inclusa 1 leva eccentrica per n. art. 318000, 1 chiave di serraggio n. art. 318100; 318200.

Descrizione tecnica

Sporgenza A massima	100 mm
Altezza utensile da tornio massimo	45 mm
Potenza motrice massimo del tornio	11,04 kW
Larghezza massimo della slitta SB	180 mm
Altezza	105 mm

Ø Foro della piastra di centraggio	16 mm
Ø Foro della testa	40 mm
Modello	C
Larghezza	200 mm
Tipo di prodotto	Portautensile

Accessori

Portautensili per barra alesatrice a cambio rapido Modello C40	318200 C40
Portautensili per esterni a cambio rapido Modello C40/150	318100 C40/150
Portautensili per barra alesatrice a cambio rapido Modello C50	318200 C50
Portautensili per esterni a cambio rapido Modello C40/170	318100 C40/170
Portautensili per esterni a cambio rapido Modello C32/150	318100 C32/150
Portautensili per esterni a cambio rapido Modello C32/170	318100 C32/170
Espansore completo Per testa del portautensili C	318150 C