



## Trapano con base elettromagnetica, Modello: 727041



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	076520 727041
-----------------	---------------

GTIN	4014586872834
------	---------------

Classe articolo	03F
-----------------	-----

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **L'elevata coesione magnetica e l'interruttore di sicurezza consentono di lavorare in sicurezza in qualsiasi posizione.**
- **Adduzione integrata del lubrorefrigerante per taglio preciso ed elevata durata dell'utensile.**
- **Comodo display della coesione magnetica.**
- **Rotazione oraria/antioraria (anche per filettare).**
- **Struttura dal peso ottimizzato.**

Trapano a carotare leggero di uso molto semplice per una foratura efficiente in officina e in cantiere.

#### Trapano per carotare magnetico a 2 velocità

- **Leva di avanzamento montabile su entrambi i lati.**
- **Elevata coesione magnetica.**
- **5 livelli di regolazione della velocità e funzione di memoria del numero di giri.**

#### Esecuzione Testo pubblicitario:

Trapano a carotare leggero di uso molto semplice per una foratura efficiente in officina e in cantiere.

#### Fornitura:

Inclusi serbatoio del lubrorefrigerante, cinghia, 1× spina di centraggio, raschiatrucioli e valigetta.

**Accessori speciali:**

Su richiesta.

**Nota:**

Per punte a carotare in HM e attacchi vedi da n. art. 119000. Attacco QuickIN Max adatto e punta a carotare in metallo duro con diametro max. di 100 mm disponibili su richiesta. Per maschiatura vedi adattatori per bussole porta maschi, n.art. 334644, 334645, 334646. Per bussole porta maschi vedi n.art. 335420, 335430, 335440, 335610, 335620, 335640, 335645, 335647.

**Descrizione tecnica**

Campo numero di giri 1 <sup>a</sup> velocità	130 - 260 min <sup>-1</sup>
Lunghezza base magnetica	195 mm
Larghezza	198 mm
Portautensile forma	QuickIN
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	16 mm
Larghezza base magnetica	90 mm
Peso	13,2 kg
Lunghezza	311 mm
Ø Massimo svasatura	31 mm
Corsa utile	145 mm
Ø Massimo alesatura	16 mm
Denominazione originale prodotto	KBM50Q
Potenza assorbita	1200 W
Tensione di rete	230 V
Altezza	730 mm
Campo numero di giri 2 <sup>a</sup> velocità	260 - 520 min <sup>-1</sup>
Ø Preforazione massimo in acciaio	12 - 50 mm
Ø Foro massimo filettatura in acciaio	M16 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Trapano con base elettromagnetica

## Accessori

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43