



Portapunte VARIA, V4, Ø di serraggio D1: 8mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|----------|
| Numero d'ordine | 319825 8 |
| GTIN | |
| Classe articolo | 33E |

Descrizione

Vantaggi:

- **Cambio rapido mediante un solo punto di bloccaggio, quindi senza rischio di infortunio.**
- **Gli utensili da taglio sono già preimpostati sulla macchina.**
- **Struttura corta – bassi costi dei pezzi.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con piani di trascinamento.

Nota:

Coppia di serraggio massima per VX3 e VX4 a 5,7 Nm, ottenibile con chiave dinamometrica adatta n. art. 211750 Dim. 5,7. Coppia di serraggio massima per V3, V4 e V5 a 10 Nm. Non ruotare sopra la battuta allentando gli inserti.

Esecuzione extra corta su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------|-------|
| Sporgenza totale Dim. A | 19 mm |
| Ø Attacco D ₁ | 8 mm |
| Ø Esterno D | 25 mm |
| Adattatore | V4 |

Tipo di prodotto

Mandrino