

mato

Ingrassatore ad aria compressa, 400 g



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083585
GTIN	4016553410056
Classe articolo	08H

Descrizione

Esecuzione:

Ingrassatore ad aria compressa a una mano di equilibrio straordinario. **Sistema a chiusura singola per il massimo controllo del grasso (1 cm³ / corsa)**, rapporto di pressione 1:60.

Riempimento con grasso sfuso (contenuto: 500 cm³) o con cartucce (contenuto: 400 g).

Adatto per grassi fino alla classe NLGI 2.

Fornitura:

Inclusi tubo corazzato e dosatore idraulico a 4 griffe.

Descrizione tecnica

Pressione di prova	800 bar
Campo di esercizio alimentazione aria compressa	3 - 8 bar
Filettatura di raccordo tubo	R1/8 pollici
Pressione di lavoro	400 bar
Attributo del nome del prodotto	400 g
Tipo di prodotto	Ingrassatore

Accessori

Cartucce di lubrificanti multiuso peringrassatori standard Modello UNI	083590 UNI
Tubo corazzato con accoppiamento scorrevole Filettatura di raccordo 1/8	083588 1/8
Dosatore idraulico a 4 griffe Filettatura di raccordo 1/8	083589 1/8
Dosatore idraulico a 4 griffesafeLOCK Filettatura di raccordo 1/8	083596 1/8
Cartucce di lubrificanti multiuso peringrassatori standard Modello PLUS	083590 PLUS
Tubo corazzato con dosatore idraulico a 4 griffe Filettatura di raccordo 1/8	083586 1/8
Tubo dell'ugello con boccaglio multiuso Filettatura di raccordo 1/8	083583 1/8
Cartucce di lubrificanti multiuso peringrassatori sistema Lube-Shuttle® Modello PLUS	083592 PLUS
Cartucce di lubrificanti multiuso peringrassatori sistema Lube-Shuttle® Modello UNI	083592 UNI
Tubo dell'ugello con boccaglio a punta Filettatura di raccordo 1/8	083584 1/8