



Apparecchio di maschiatura per attacchi con cambio rapido, Modello: M3-12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	333600 M3-12
GTIN	4045197312716
Classe articolo	35D

Descrizione

Esecuzione:

- Per macchine unidirezionali.
- Il dispositivo di sicurezza regolabile con frizione impedisce la rottura del maschio a filettare.
- La compensazione assiale annulla la differenza tra l'avanzamento della macchina e il passo della filettatura.
- L'avanzamento automatico garantisce filetti di precisione.
- Ritorno rapido automatico 1,6: 1.
- Rotazione oraria e antioraria possibile senza commutazione.
- Utilizzo di pinze di serraggio Rubber Flex o attacchi con cambio rapido.
- Il corto molleggio dell'imbocco consente di scaricare i trucioli e riprendere la filettatura.

Uso:

- Attacco su mandrino rotante.
- Taglio di filettature di precisione.
- Non occorre alcuna commutazione per filettatura sinistra o destra, fori ciechi e passanti.

Fornitura:

Leva d'arresto compresa e per il n. art. 333500 2 pinze elastiche a più settori (Rubber Flex), 2 chiavi fisse a forchetta e 1 cacciavite per esagono incassato adeguato all'apparecchio!

Accessori speciali:

Bussole a innesto rapido n. art. 335420 – 335640.

Dispositivo di serraggio di ricambio n. art. 333630 (vedi elenco ricambi).

Nota:

Attacchi conici adatti n. art. 342500; 342600.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	176 mm
Campo Ø delle seconde pinze di serraggio	6,5 - 10 mm
Campo Ø delle prime pinze di serraggio	3,5 - 6,5 mm
Peso	1,7 kg
Lunghezza della corsa automatica	15 mm
Attacco per codoli conici DIN 238	B 16
Ø Alloggiamento	70 mm
Campo di taglio	M3 - M12
Numero massimo di giri in avanzamento	1100 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Apparecchio di maschiatura

Accessori

Attacco con CM esecuzione di precisione CM / Cono mandrino 4/16	342600 4/16
Attacco con CM esecuzione di precisione CM / Cono mandrino 2/16	342600 2/16
Attacco con codolo CM CM / Cono mandrino 2/16	342500 2/16
Attacco con CM esecuzione di precisione CM / Cono mandrino 3/16	342600 3/16
Attacco con codolo CM CM / Cono mandrino 3/16	342500 3/16
Attacco con codolo CM CM / Cono mandrino 1/16	342500 1/16
Attacco con codolo CM CM / Cono mandrino 4/16	342500 4/16
Attacco con CM esecuzione di precisione CM / Cono mandrino 1/16	342600 1/16

