



## Portautensile forma C1 assiale destra, Ø Codolo d1: 50 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319100 50
GTIN	4045197373724
Classe articolo	32V

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

#### Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

#### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: C

$h_1$ : 32 mm

$h_2$ : 41 mm

$b_1$ : 100 mm

$b_2$ : 50 mm

Larghezza codolo  $b_3$ : 26 mm

$h_5$ : 50 mm

### Descrizione tecnica

Larghezza codolo $b_3$	26 mm
$l_1$	100 mm

b <sub>2</sub>	50 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
h <sub>5</sub>	50 mm
h <sub>2</sub>	41 mm
h <sub>1</sub>	32 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 50
Ø Codolo d <sub>1</sub>	50 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI

## Accessori

Chiavi di montaggio per ugello a sfera Dim. 10	319003 10
--	-----------