



## Mandrino di maschiatura, modello DSPL con codolo, Modello: 20



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	334510 20
GTIN	4045197313300
Classe articolo	35B

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Il doppio serraggio avviene mediante 3 griffe che centrano il codolo del maschio a filettare e 4 griffe che ne bloccano il quadro.
- Se correttamente regolato, il dispositivo di sicurezza a frizione impedisce la rottura dell'utensile. La filettatura di fori ciechi è possibile sino sul fondo.
- Il dispositivo di autoallineamento compensa gli errori di allineamento tra il mandrino della macchina e il pezzo.
- La compensazione assiale elastica reagisce alla pressione e alla trazione. Impedisce la rottura del maschio durante l'avanzamento manuale o automatico.

#### Uso:

Per filettature interne su trapani reversibili e torni a torretta. Per impiego orizzontale e verticale per filettatura destra.

#### Fornitura:

Inclusa 1 chiave di serraggio.

#### Nota:

Variante senza compensazione assiale disponibile su richiesta. **Dimensioni 30 e 42** (= CM 4 o 5 per filettatura metrica M14 – M30 o M18 – M42) **su richiesta.**

### Descrizione tecnica

Campo Ø codolo	6 - 16 mm
Campo di taglio	M8 – M20
Per filettature gas Whitworth	R1/8 – R1/2
Oscillazione parallela all'asse	1,5 mm
Lunghezza a partire dal mandrino della macchina	170 mm
Compensazione lineare della trazione	20 mm
Capacità quadro	4,7 - 12 mm
Ø Alloggiamento	83 mm
Cono Morse CM	3
Compensazione lineare della pressione	10 mm
Per filettatura Whitworth	G1/4 – 13/16
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura